


## Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                                         |     |                                           |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi                        | [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Koruma sınıfı                           |     | II                                        |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü | [A] | 4                                         |
| Maks. akım yükü toplamı                 | [A] | 12                                        |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                             |      |              |
|-----------------------------|------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı           | [°C] | -25...80     |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) | [°C] | -5...60      |
| Koruma                      |      | IP 67; IP 68 |

## Testler / Onaylar

|          |                |        |
|----------|----------------|--------|
| UL onayı | Enclosure type | Type 1 |
|----------|----------------|--------|



## Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                        |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Ağırlık                              | [g]                                    | 631                  |
| Boyutlar                             | [mm]                                   | 22 x 54 x 82         |
| Malzemeler                           |                                        | PA                   |
| Kalıp-gövde malzemesi                |                                        | PA                   |
| Port dağıtım kutusu sayısı           |                                        | 4                    |
| Konektör tipi                        |                                        | M12                  |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk |                                        | evet                 |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 2 Mio.             |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 8 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Aksesuarlar

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Parçalar | Koruma kapakları: 2 |
|          | etiketler: 4        |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm )

## Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



## Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11

### Bağlantı



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Kablo renkleri : |
| BU = | kahve rengi      |
| GN = | mavi             |
| GY = | yeşil            |
| PK = | gri              |
| RD = | pembe            |
| WH = | kırmızı          |
| YE = | beyaz            |
|      | sarı             |