


Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0005H09



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 67; IP 68


Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0005H09

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	604,5
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 100
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapakları: 2	
	etiketler: 6	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		
		



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0005H09

Bağlantı

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı