


Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0005H11



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----



Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0005H11

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67; IP 68

Testler / Onaylar		
UL onayı	Enclosure type	Type 1

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	698,3
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 127
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı	min. 5 x kablo çapı
	İlerleme hızı	maks. 5 m' de yatay hareket mesafesinde 3 m/s ve maks. 5 m/s ² lik ivme
	Burulma zorlaması	± 30 °/m
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapakları: 2 etiketler: 8	

Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		


Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		



Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0005H11

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GN/YE =	yeşil/sarı
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı