


Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0010H07



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 67; IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	937
Boyutlar [mm]	18 x 54 x 82
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA

EBC025



Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0010H07

Port dağıtım kutusu sayısı	4		
Konektör tipi	M12		
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet		
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı	
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.	

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: 2 etiketler: 4
----------	-------------------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm





Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0010H07

Bağlantı

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı