


Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0010E15



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4; (pin başına: 2; grup başına: 8)
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...40
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60

EBC043



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0010E15

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	880
Boyutlar	[mm]	22 x 60 x 125
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12

Aksesuarlar

Parçalar	etiketler: 6
----------	--------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm






Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0010E15

Bağlantı



BK =
BN =
BU =
GN/YE =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
yeşil/sarı
beyaz