




Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Uygulama	
Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri	
Çalışma gerilimi [V]	15...30 DC
Koruma sınıfı	III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	1
Maks. akım yükü toplamı [A]	1
Çıkışlar	
Elektriksel yapı	PNP
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	86,8
Boyutlar [mm]	17 x 30 x 85,4
Malzemeler	PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı

Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Kalıp-gövde malzemesi	PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M8

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Bağlantı





Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

