


Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0010H10



Uygulama

Sistem

Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	6

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	650
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı



Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0010H10

Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M8
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 5 Mio. ± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M8, E73005 DIN ray adaptörü:, E73006
-------------------------	--

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSS0010H10

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı