


Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı

NPN

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; (1m / 7 gün)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	88
Boyutlar	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		4

Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Konektör tipi	M8
---------------	----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	DIN ray adaptörü: E73006
	Koruma kapağı: M8, E73005

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



EBC060



Dağıtım kutusu

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

