


## Y-dağıtıcı

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



## Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

## Elektriksel özellikleri

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]                        | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Koruma sınıfı                               | II                                          |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4                                           |
| Maks. akım yükü toplamı [A]                 | 4                                           |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında                                   | cULus: ...65 °C             |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55                    |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100                    |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ağırlık [g]     | 36                            |
| Malzemeler      | Gövde: PA turuncu; Conta: FKM |
| Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı       |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Y-dağıtıcı

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS


### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Bağlantı

