


Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	15...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------



Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67; IP 68; (1m / 7 gün)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	128,5
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M8

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M8, E73005
-------------------------	---------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı


Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

