


Dağıtım kutusu

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	15...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı		III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP



Dağıtım kutusu

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67; IP 68; (1m / 7 gün)

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	150,5
Malzemeler		PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı		10
Konektör tipi		M8


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	10 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Koruma kapağı: M8, E73005

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Bağlantı

