


Y-dağıtıcı

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında		cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
	Dosya numarası UL	E191684

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	33
Malzemeler		Gövde: PA Halojensiz; Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi		PA, Halojensiz

Y-dağıtıcı

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş




Elektriksel bağlantı

Bağlantı



IEC 61076-2-101' e bağlantı

Elektriksel bağlantı - Soket



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; Kalıplı gövde: PA, Halojensiz; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

EBF006



Y-dağıtıcı

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: PA, Halojensiz; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm