




## Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

## Elektriksel özellikleri

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]                        | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Koruma sınıfı                               | II                                        |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4                                         |
| Maks. akım yükü toplamı [A]                 | 12                                        |

## Çalışma Koşulları

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -25...70 |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...60  |

# EBT004



## Dağıtım kutusu

ZDO8H050VAS0015E19

|        |              |
|--------|--------------|
| Koruma | IP 67; IP 68 |
|--------|--------------|

### Testler / Onaylar

|          |                |        |
|----------|----------------|--------|
| UL onayı | Enclosure type | Type 1 |
|----------|----------------|--------|

### Mekanik özellikleri

|                            |      |               |
|----------------------------|------|---------------|
| Ağırlık                    | [g]  | 2875          |
| Boyutlar                   | [mm] | 22 x 54 x 127 |
| Malzemeler                 |      | Gövde: PA     |
| Port dağıtım kutusu sayısı |      | 8             |
| Konektör tipi              |      | M12           |

### Aksesuarlar

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Parçalar | Koruma kapakları: 2 |
|          | etiketler: 8        |

### Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PVC, siyah, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm





## Dağıtım kutusu

ZDO8H050VAS0015E19

### Bağlantı

|              |           |
|--------------|-----------|
| <u>BN</u>    | 1 (1...8) |
| <u>BU</u>    | 3 (1...8) |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...8) |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     |
| <u>WH/GY</u> | 2 (7)     |
| <u>GY/BN</u> | 2 (8)     |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     |
| <u>BK</u>    | 4 (7)     |
| <u>VT</u>    | 4 (8)     |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Kablo renkleri : |
| BK = | siyah            |
| BN = | kahve rengi      |
| BU = | mavi             |
| GN = | yeşil            |
| GY = | gri              |
| PK = | pembe            |
| RD = | kırmızı          |
| VT = | mor              |
| WH = | beyaz            |
| YE = | sarı             |