


EBT005



Dağıtım kutusu

ZDO8H050VAS000---KA



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	2
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çıkışlar


Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

EBT005




Dağıtım kutusu

ZDO8H050VAS000---KA

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...60
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	404,5
Boyutlar	[mm]	49,4 x 60 x 187
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; Gövde: PBT-GF30
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12
Aksesuarlar		
Parçalar		Koruma kapakları: 2
		etiketler: 10
		Yaylı klemensler için montaj aleti
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - Bağlantı		
klemens, sinyal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Kablo rekoru: M20x1,5		
klemens, Güç kaynağı: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		
		

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm