


Y-dağıtıcı

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
	Dosya numarası UL	E191684

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	34,6
Malzemeler	Gövde: PA turuncu; Conta: EPDM
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Y-dağıtıcı

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Bağlantı



IEC 61076-2-101' e bağlantı

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

