


Y-dağıtıcı

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Toplam yük akımı (UL)	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında		cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
	Dosya numarası UL	E191684

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	35,6
Malzemeler		Gövde: PA turuncu; Conta: EPDM

Y-dağıtıcı

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm




Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



IEC 61076-2-101' e bağlantı