


İletişim gövdeli önceden kablolanmış ara kablo

BasicCable/DisplayModules A



Uygulama

Dizayn

kablolu, BasicController ve BasicDisplay için , 2 x CR04xx, 1 x CR045x

Uygulama

Güç kaynağı; CAN Bus

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...85

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

62,2

Açıklamalar

Açıklamalar

CAN Bus sonlandırma direnci (120 ohm) standart zaman rölesi soketi gövdesine entegre edilmiştir
sadece EC0402 kodlu kapak için birlikte kullanın

Paket miktarı

1 adet


İletişim gövdeli önceden kablolanmış ara kablo

BasicCable/DisplayModules A

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC, siyah; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Bağlantı



Kablo renkleri :

BK = siyah

BN = kahve rengi

BU = mavi

GY = gri

WH = beyaz