


Kontaklı standart zamanlayıcı kontak gövdesi

Basic/Connection Set



Şekil kapaklar ile kapatılmış kontak gövdesini gösterir
Kontaktların takılma tarafından görünümüdür

1
2 Kilit yayı



Uygulama

Dizayn

BasicController için , tüm bağlantıları BasicController rölede değerlendirmek, CR04xx

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

77,5

Aksesuarlar

Parçalar

Standart zamanlayıcı kontak gövdesi: 3, 8-kutup, gri (A/B/C = girişler)

Standart zamanlayıcı kontak gövdesi: 3, 8-kutup, doğal (D/E/F = çıkışlar)

Standart zamanlayıcı kontak gövdesi: 1, 6-kutup, doğal (P/N1 = CAN1 ve besleme)

Standart zamanlayıcı kontak gövdesi: 1, 4-kutup, doğal (N2 = CAN2)

Standart zamanlayıcı fonksiyonlu kontaklar: 10 x 0,2...0,5 mm², kalaylıStandart zamanlayıcı fonksiyonlu kontaklar: 40 x 0,5...1,0 mm², kalaylıStandart zamanlayıcı fonksiyonlu kontaklar: 20 x 1,0...2,5 mm², kalaylı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet