


DC-DC dönüştürücü

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Uygulama

Dizayn

gövde modülü

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

18...36 DC

Çıkışlar

Çıkış gerilimi

[V]

10

Kısa devre koruması

evet

Aşırı yük koruması

evet

Doğruluk / sapma

Doğruluk

± 2 %

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...71

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

71

Boyutlar

[mm]

54 x 34 x 15

Malzemeler

Gövde: Poliamid cam fiber takviyeli tam dolgulu

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,28 m;, Kablo pabuçlu göbek uçları

Giriş

kırmızı
siyah18...36 V
GND

Çıkış

siyah
mavi10 V DC
GND