


EC3146



Kablolu soket

Cable/Connecting/14p/2m



CE

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC

Çalışma Koşulları

Depolama sıcaklığı [°C] -40...80

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri


Ağırlık [g] 147,3

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2,0 m, PUR, siyah; 10 x 0,5 mm²




EC3146



Kablolu soket

Cable/Connecting/14p/2m

Bağlantı



BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı