


## Y-bağlantı kablosu

Cable/Plug&amp;Play/M12/0.6m



## Uygulama

Dizayn

Adaptör kablo

## Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

8...32 DC

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...85

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

109

Malzemeler

Gövde: PBT siyah; Soket: TPU turuncu; Conta: Viton


## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

## Elektriksel bağlantı - C

Soketli: 1 x AMP konektör, düz



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR, siyah, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²

Kablo: 0,6 m, PUR, siyah, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²

# EC3148




## Y-bağlantı kablosu

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kablo: 0,6 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - A

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Elektriksel bağlantı - B

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

