


ENC04A



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet
Boya ile uyumlu	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. giriş gücü [mW]	grup II: 1000; grup III: 1000
Maks. akım yükü toplamı [A]	1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Çalışma sıcaklığı hakkında	tehlikeli alanlarda kullanmak için: ünite işaretine uygun ortam sıcaklığı
Koruma	IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)

Testler / Onaylar

Onay	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX onaylı	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC04A



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D


Güvenlik sınıflandırması		
Maks. dahili kapasitans	[nF]	0,2
Maks. dahili indüktans	[μH]	4

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	102,7
Boyutlar	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler		Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar		
Açıklamalar		Tehlikeli alanlarda güvenli kullanım için özel koşullar gereklidir. Kullanma talimatlarındaki ilgili notlara uyulması gerekir (Ex koruma ile ilgili bölüm).
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mavi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektriksel bağlantı - Soket		
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm		



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz