


## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH046MSS0010H04

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 10...36 DC |
| Koruma sınıfı               | II         |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4          |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...50                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | -25...90                    |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...50                |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Ağırlık [g]     | 286,3                               |
| Boyutlar [mm]   | 15,5 x 15,5 x 45                    |
| Malzemeler      | Gövde: TPU Şeffaf siyah; Conta: FKM |
| Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı             |

# EVC646



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH046MSS0010H04

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                                                                                         |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı<br>İlerleme hızı                                                      |
|                                      | min. 10 x kablo çapı<br>Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                                                                                               |
|                                      | > 5 Mio.                                                                                                     |
|                                      | Burulma zorlaması                                                                                            |
|                                      | ± 180 °/m                                                                                                    |

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 4 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 2 x LED, yeşil |

### Açıklamalar


|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Notlar        | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
| Paket miktarı | 1 adet                                                       |

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Piringç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Bağlantı



BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Kablo renkleri :  
siyah  
kahve rengi  
mavi  
beyaz