


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0040H04

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	827
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM

EVC759



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0040H04

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar


Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 40 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0040H04

şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği



Gerilim oranı azalması $I_{maks} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]