


EVC813



Kablosuz erkek soket

SSTA040MSSFKPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	33,6
Kalıp-gövde malzemesi	PA 6.6
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	FKM

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

EVC813



Kablosuz erkek soket

SSTA040MSSFKPG

Elektriksel bağlantı


vidalı klemens: 0,25...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, turuncu; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Bağlantı



BN =
WH =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
beyaz
mavi
siyah
Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre