


## Bağlantı kablosu

VSTAN040MSS00,5K04STAN040MSS



## Uygulama

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Dizayn     | Ethernet kablo, D-kodlu                                                                                |
| Uygulama   | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu              |
| Silikonsuz | evet                                                                                                   |

## Elektriksel özellikleri

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 30 AC / 60 DC |
| Koruma sınıfı               | III           |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4             |

## Çalışma Koşulları

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -25...90     |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90     |
| Koruma                           | IP 65; IP 67 |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 74,8                                                                                               |
| Kalıp-gövde malzemesi                | TPU                                                                                                |
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı                                                                            |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                                                                               |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı                                        |
|                                      | İlerleme hızı Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı > 3 Mio.                                                                            |
|                                      | Burulma zorlaması ± 180 °/m                                                                        |

## Bağlantı kablosu

VSTAN040MSS00,5K04STAN040MSS

### Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PUR, Halojensiz, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

