


## Fişli bağlantı kablosu

ASTGH050MSD0005C05



## Uygulama

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem   | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama | CAN Bus                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                 |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...80             |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55             |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100             |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Koruma                                                       | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 495,45                                                                                             |
| Boyutlar [mm]                        | 15,5 x 15,5 x 51,5                                                                                 |
| Kalıp-gövde malzemesi                | PUR                                                                                                |
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı                                                                            |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                                                                               |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı                                        |
|                                      | İlerleme hızı Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı > 5 Mio.                                                                            |
|                                      | Burulma zorlaması ± 180 °/m                                                                        |

# EVC944



## Fişli bağlantı kablosu

ASTGH050MSD0005C05

### Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, siyah; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Bağlantı



|          |                  |
|----------|------------------|
| BK =     | Kablo renkleri : |
| BU =     | siyah            |
| RD =     | mavi             |
| WH =     | kırmızı          |
| screen = | beyaz            |
|          | ekran            |