


# EVC13A



## Bağlantı kablosu

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT



### Uygulama

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Sistem          | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Boya ile uyumlu | evet                                  |

### Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 AC/DC |
| Koruma sınıfı               | II         |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 2          |

### Çalışma Koşulları

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60                                                            |
| Koruma                 | IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K) |

### Testler / Onaylar

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Onay        | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U             |
| ATEX onaylı | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |

### Mekanik özellikleri

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]     | 365,7                           |
| Boyutlar [mm]   | 31 x 15,5 x 36,5                |
| Malzemeler      | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM  |
| Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# EVC13A




## Bağlantı kablosu

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm

