


EVC11A



Bağlantı kablosu

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Boya ile uyumlu	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)

Testler / Onaylar

Onay	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX onaylı	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	84,1
Boyutlar [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

EVC11A



Bağlantı kablosu

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm

