


## Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS01,5H04STGH040MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 10...36 DC |
| Koruma sınıfı               | II         |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4          |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...75                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | -25...90                    |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...75                |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testler / Onaylar

|            |       |
|------------|-------|
| MTTF [yıl] | 20027 |
|------------|-------|

## Mekanik özellikleri

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ağırlık [g]           | 77                 |
| Boyutlar [mm]         | 15,5 x 15,5 x 49,5 |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                |

## Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS01,5H04STGH040MSS

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı                |                                                                                      |
| Conta malzemesi                      | FKM                                    |                                                                                      |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                   |                                                                                      |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 5 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 2 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Açıklamalar

|               |                                                              |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Notlar        | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |  |
| Paket miktarı | 1 adet                                                       |  |

## Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 1,5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Bağlantı





## Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS01,5H04STGH040MSS

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torqu: 0,6...1,5 Nm

