


## Fişli bağlantı kablosu

ASTAH040MSS0015H04

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 250 AC / < 300 DC |
| Koruma sınıfı               | II                  |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                   |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında                                   | cULus: ...75 °C             |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]                             | -25...90                    |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)                     | cULus: ...75 °C             |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55                    |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100                    |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ağırlık [g]           | 496,5              |
| Boyutlar [mm]         | 30,5 x 15,5 x 36,5 |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                |

# EVC185



## Fişli bağlantı kablosu

ASTAH040MSS0015H04

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı                |                                                                                      |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                   |                                                                                      |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 5 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

### Açıklamalar

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Notlar        | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
| Paket miktarı | 1 adet                                                       |

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



### Bağlantı

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Kablo renkleri : |
| BN = | siyah            |
| BU = | kahve rengi      |
| WH = | mavi             |
|      | beyaz            |



## Fişli bağlantı kablosu

ASTAH040MSS0015H04

### şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği



Gerilim oranı azalması  $I_{maks} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]