


Kablolanabilir soket

SDOAH040VASFKPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	41,8
Kalıp-gövde malzemesi	PA 6.6
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi	EPDM

Açıklamalar



Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Kablolanabilir soket

SDOAH040VASFKPG

Elektriksel bağlantıvidalı klemens: 0,25...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!

**Bağlantı**

BK	Kablo renkleri
BN	siyah
BU	kahve rengi
WH	mavi
	beyaz
	Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre