


Kablolanabilir soket

SDOGH050VASFKPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	42
Malzemeler	PA 6.6 gri; Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi	PA 6.6
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi	EPDM

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Kablolanabilir soket


SDOGH050VASFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,25...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!



Bağlantı



BK	Kablo renkleri
BN	siyah
BU	kahve rengi
GY	mavi
WH	gri
	beyaz
	Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre