


Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS



Uygulama		
Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk	
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için	
Silikonsuz	evet	
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	< 24 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	633,5
Kalıp-gövde malzemesi		PP
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		EPDM
Port dağıtım kutusu sayısı		2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - fiş C

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı;
Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı - Soket A

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı;
Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı - fiş B

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı;
Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Y-bağlantı kablosu

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Bağlantı

