

Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050VAS0025P05



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...65 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	0...100
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	890
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Malzemeler	PP Halojensiz; Conta: EPDM



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050VAS0025P05

Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 1 Mio. ± 180 °/m

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 25 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı;
Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz