


## Bağlantı kablosu

VDOG040VAS00,6P04STGH040VAS



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                                     |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Koruma sınıfı               | III                                       |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                                         |

## Çalışma Koşulları

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -25...80                    |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 5...80                      |
| Koruma                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testler / Onaylar

|          |             |         |
|----------|-------------|---------|
| UL onayı | Güç kaynağı | Class 2 |
|----------|-------------|---------|

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 40,2                              |
| Boyutlar [mm]                        | 15,5 x 15,5 x 49,5                |
| Malzemeler                           | Gövde: PP Halojensiz; Conta: EPDM |
| Somun malzemesi                      | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)   |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                              |

**Bağlantı kablosu**

VDOGF040VAS00,6P04STGH040VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı  
İlerleme hızı

min. 10 x kablo çapı

Maks. 5 m/s<sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

&gt; 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m


**Açıklamalar**

Paket miktarı

1 adet

**Elektriksel bağlantı - fiş**

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

**Elektriksel bağlantı**Kablo: 0,6 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)**Bağlantı****Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

