




Y-bağlantı kablosu

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	5...100
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

UL onayı	Ta	65 °C
----------	----	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	313,3
Kalıp-gövde malzemesi		PP
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		EPDM
Port dağıtım kutusu sayısı		2

EVF337



Y-bağlantı kablosu

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 1 Mio. ± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu Çalışma	1 x LED, sarı 1 x LED, yeşil
----------	-------------------------------	---------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm




Y-bağlantı kablosu

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, Şeffaf siyah; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

