


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH032ZDB0010E03



Uygulama

Sistem	Silikonuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...70
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	327,2
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU Şeffaf siyah; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH032ZDB0010E03

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi