


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040ZDB0010E04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...70
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	339,5
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040ZDB0010E04

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
İlerleme hızı

min. 10 x kablo çapı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 5 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz