


Bağlantı kablosu

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...50 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...100
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...50 °C
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	20027
------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	44
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Kalıp-gövde malzemesi	PVC



Bağlantı kablosu

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS

Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Conta malzemesi	EPDM	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, turuncu; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



EVT034



Bağlantı kablosu

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, Şeffaf siyah; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

