


## Bağlantı kablosu

VDOAH030VAS0002E03STAH030VAS



## Uygulama

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                         |
| Silikonsuz | evet                                                                        |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 250 AC / < 300 DC |
| Koruma sınıfı               | II                  |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                   |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...100                   |
| Çalışma sıcaklığı hakkında                                   | cULus: ...50                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]                             | 5...100                     |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)                     | cULus: ...50                |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55                    |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100                    |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]     | 100                             |
| Boyutlar [mm]   | 30,5 x 15,5 x 36,5              |
| Malzemeler      | Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM |
| Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |

## Bağlantı kablosu

VDOAH030VAS0002E03STAH030VAS


|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                                   |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı |
|                                      | İlerleme hızı                          |
|                                      | Bükülme sayısı                         |
|                                      | Burulma zorlaması                      |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Bağlantı



## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

