


Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032VAS0005E03



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...50
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...80
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...50
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	31710
------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	173,7
Boyutlar [mm]	19 x 10 x 25,5
Malzemeler	Gövde: PVC Şeffaf siyah; Conta: EPDM

Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032VAS0005E03

Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



Bağlantı



BK =
 BN =
 BU =

Kablo renkleri :
 siyah
 kahve rengi
 mavi