

## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050VAS0005G05



## Uygulama

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                                        |
| Silikonsuz | evet                                                                                       |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 30 AC / < 36 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                 |
| Toplam yük akımı (UL) [A]   | 3                 |

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...100                   |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...50                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | 5...100                     |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...50                |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 255,3                           |
| Boyutlar [mm]                        | 15,5 x 15,5 x 45                |
| Malzemeler                           | Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM |
| Somun malzemesi                      | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                            |



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050VAS0005G05

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 1 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

## Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

## Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5,2 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



## Bağlantı



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Kablo renkleri : |
| BK = | siyah            |
| BN = | kahve rengi      |
| BU = | mavi             |
| GY = | gri              |
| WH = | beyaz            |