


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050VAS0010G05



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...50
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...100
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...50
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	483,4
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050VAS0010G05

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 5,2 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz