


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043SCS0010T04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	kaynak uygulamaları
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	3

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	326,2
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU Şeffaf siyah; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043SCS0010T04

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı
	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması
	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Anahtarlama durumu	1 x LED, beyaz
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz