


İndüktif boru sensörü

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: I85008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Algılama yüzü
2 LED Çalışma durumu
3 LED Anahtarlama durumu



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	< 20
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	70 x 20 x 12

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...35 DC
Akım tüketimi [mA]	< 25
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200

**İndüktif boru sensörü**

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Kısa devre koruması		evet
Aşırı yük koruması		evet
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	< 20
Çelik topun min. çapı	[mm]	1
Maks. parça hızı	[m/s]	35
Tepki süresi		
Pals uzatma	[ms]	100
Maks. kapanma zamanı	[ms]	100
Cevap verme zamanı	[ms]	< 0,2
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	30
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	70 x 20 x 12
Malzemeler		Gövde: PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		sabitlenme şeridi: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



I85004



İndüktif boru sensörü

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Bağlantı

