


İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Algılama yüzü
- 2 LED Çalışma durumu
- 3 LED Anahtarlama durumu



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	< 20
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	70 x 20 x 12

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...35 DC
Akım tüketimi [mA]	< 25
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet



İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	< 20
Çelik topun min. çapı	[mm]	1
Maks. parça hızı	[m/s]	35
Tepki süresi		
Pals uzatma	[ms]	100
Maks. kapanma zamanı	[ms]	100
Cevap verme zamanı	[ms]	< 0,2
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
UL onayı	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Güç kaynağı	Class 2
	Dosya numarası UL	E174191
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	30
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	70 x 20 x 12
Malzemeler		Gövde: PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		sabitleme şeridi: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		

İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Bağlantı

