


## İndüktif boru sensörü

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: I85009

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Algılama yüzü  
2 LED Çalışma durumu



## Ürün özellikleri

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı       | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | < 20          |
| Gövde                  | dikdörtgönsel |
| Boyutlar [mm]          | 70 x 20 x 12  |

## Uygulama

|                  |         |
|------------------|---------|
| Çalışma prensibi | dinamik |
|------------------|---------|

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...35 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | < 25       |
| Koruma sınıfı          | III        |
| Ters polarite koruması | evet       |

## Çıkışlar

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Elektriksel yapı | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık |

**İndüktif boru sensörü**

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC | [V]  | 2    |
| Yük akımı (Sürekli) DC                      | [mA] | 200  |
| Kısa devre koruması                         |      | evet |
| Aşırı yük koruması                          |      | evet |

**İzleme aralığı**

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Algılama mesafesi     | [mm]  | < 20 |
| Çelik topun min. çapı | [mm]  | 1    |
| Maks. parça hızı      | [m/s] | 35   |

**Tepki süresi**

|                      |      |       |
|----------------------|------|-------|
| Pals uzatma          | [ms] | 100   |
| Maks. kapanma zamanı | [ms] | 100   |
| Cevap verme zamanı   | [ms] | < 0,2 |

**Çalışma Koşulları**

|                   |      |          |
|-------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -25...70 |
| Koruma            |      | IP 67    |

**Mekanik özellikleri**

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Ağırlık    | [g]  | 55,8         |
| Gövde      |      | dikdörtgenel |
| Boyutlar   | [mm] | 70 x 20 x 12 |
| Malzemeler |      | Gövde: PC    |

**Gösterge / Kontroller**

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

**Aksesuarlar**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Parçalar | sabitlenme şeridi: 2 |
|----------|----------------------|

**Açıklamalar**

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

**Elektriksel bağlantı - fiş**

Kablo: 0,09 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



## İndüktif boru sensörü

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

### Bağlantı

