


## İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Algılama yüzü  
2 LED Çalışma durumu



## Ürün özellikleri

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı       | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | < 20          |
| Gövde                  | dikdörtgen    |
| Boyutlar [mm]          | 70 x 20 x 12  |

## Uygulama

|                  |         |
|------------------|---------|
| Çalışma prensibi | dinamik |
|------------------|---------|

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...35 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | < 25       |
| Koruma sınıfı          | III        |
| Ters polarite koruması | evet       |

## Çıkışlar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2             |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 200           |
| Kısa devre koruması                             | evet          |



## İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

|                                   |                    |                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Aşırı yük koruması                |                    | evet                 |
| <b>İzleme aralığı</b>             |                    |                      |
| Algılama mesafesi                 | [mm]               | < 20                 |
| Çelik topun min. çapı             | [mm]               | 1                    |
| Maks. parça hızı                  | [m/s]              | 35                   |
| <b>Tepki süresi</b>               |                    |                      |
| Pals uzatma                       | [ms]               | 100                  |
| Maks. kapanma zamanı              | [ms]               | 100                  |
| Cevap verme zamanı                | [ms]               | < 0,2                |
| <b>Çalışma Koşulları</b>          |                    |                      |
| Çalışma sıcaklığı                 | [°C]               | -25...70             |
| Koruma                            |                    | IP 67                |
| <b>Mekanik özellikleri</b>        |                    |                      |
| Ağırlık                           | [g]                | 38,2                 |
| Gövde                             |                    | dikdörtgense         |
| Boyutlar                          | [mm]               | 70 x 20 x 12         |
| Malzemeler                        |                    | Gövde: PC            |
| <b>Gösterge / Kontroller</b>      |                    |                      |
| Gösterge                          | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı        |
|                                   | Çalışma            | 1 x LED, yeşil       |
| <b>Aksesuarlar</b>                |                    |                      |
| Parçalar                          |                    | sabitlenme şeridi: 2 |
| <b>Açıklamalar</b>                |                    |                      |
| Paket miktarı                     |                    | 1 adet               |
| <b>Elektriksel bağlantı - fiş</b> |                    |                      |
| Kablo: 0,09 m, PUR                |                    |                      |
| Soketli: 1 x M12; kodlama: A      |                    |                      |
|                                   |                    |                      |

## İndüktif boru sensörü

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

### Bağlantı

