


Basınca dayanıklı pozisyon sensörü

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	2

Uygulama

Sistem	Elektromanyetik alan korumalı
Dayanma basıncı [psi]	3000
Elektromanyetik alan korumalı	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	15
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Yük akımı (Anlık) [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	20
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



Basınca dayanıklı pozisyon sensörü

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Aşırı yük koruması	evet	
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	2
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	2 ± 10 %
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3	
Histerezis	[Sr nin % si]	5
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-0,5...0,5
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	175
Montaj	gömülebilir montaj	
Silindir tipi	pnömatik ve hidrolik silindirler	
Malzemeler	Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Basınca dayanıklı pozisyon sensörü

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Bağlantı

